



Kompaktwaagen

EK-i

EW-i



AND ...Clearly a Better Value
A&D Company, Limited

Wählen Sie das Beste aus einer breiten Palette für Hohe Auflösung bis zu 1/60.000! (EK-610i, EK-6100i)

Noch mehr Auswahl an Kapazität und Auflösung, kombiniert in einem robusten Gehäuse mit flachem Profil. Seit Jahren gelten die Waagen der Baureihe EK/EW als Bestseller. Jetzt wurden die neuen EK-i Kompaktwaagen entwickelt, um die besten Eigenschaften der Baureihe EK/EW zu erweitern und die Baureihe EW-i als attraktive Dreibereichswaage (Zwei- oder Dreifachbereich) zu präsentieren. Alle Waagen sind mit einer RS-232 Schnittstelle und beleuchtetem Display ausgestattet. Die Baureihe EW-i ist eine



- Breite Auswahl von 16 unterschiedlichen Modellen 30g ~ 12kg
- Großes LCD (16mm hoch) mit Beleuchtung – leicht ablesbar auch in dunkler Umgebung
- Kontrollnull, Moduswahl und Datenausgabe mit Standard RS-232C
- Dreifacher Wiegebereich für Baureihe EW-i (Zweifachbereich bei EW-150i-EC)
- 9 Wiegeeinheiten plus Zähl- und Prozentmodus
- Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsverbesserung
- Standard-Komparatorfunktion – HI/OK/LO-Anzeiger
- Voll digitale Kalibrierung mit optionaler benutzerdefinierbarer Masseneinstellung
- GLP-Konform durch I.D.- und Seriennummernausgabe
- Automatische Abschaltfunktion
- Tragbar – kompakte Abmessungen, niedriges Gewicht, robustes Gehäuse
- Abgedichtete Tastatur schützt gegen Staub und verschüttete Flüssigkeiten
- Niedriges Profil und geringe Standfläche für knappe Platzanforderungen
- Überlastschutz
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Leicht installierbarer Ni-HM-Akku (optional)
- Optionales Unterflur-Wiegen für EK-4100i/6100i/6000i/12Ki, EW-12Ki
- Nivellierfüße und Libelle für genaues Ausrichten
- Sicherheitsring als Diebstahlsicherung



EW-i



Ihre Wiegeapplikationen.

EW-300i)

entworfen, um diese Tradition mit verb-
weibereich bei EW-150i-EC).
fähig gemäß Klasse II.

ebung



EK-i

WIEGEBEREICH

(nur Baureihe EW-i)
Dreifachbereich-Anzeige

ACAI

Automatische
Zählgenauigkeitsverbesserung

HI/OK/LO


Komparator-Anzeiger

SAMPLE

Stückgewichtermittlung oder
Referenzgewicht im Prozentmodus

PRINT

Übertragen Sie Daten zum
Drucker oder Computer



Wiegeeinheiten

oz — Unze (av)	g — Gramm
ozt — Feinunze	ct — Karat
tl — Tael	mom — Momme
lb — Pfund (av)	pcs — Stück
GN — Grain-Einheit	% — Prozent
dwt — Pennyweight	

GLP

Kalibrierprotokoll mit I.D.- und
Seriennummernausgabe

	A & D
MODEL	EK-300i
S/N	1234567
ID	ABCDEF
DATE	02/05/17
	03:15:40 PM
	CAL. TEST(EXT.)
ACTUAL	
	0.00 g
	+300.01 g
TARGET	
	+300.00 g
SIGNATURE	

Optionen u. Zubehör

MCP8810-118
Thermodrucker



MCP8810-118-S
Statistischer Thermodrucker

Optionaler Ni-MH-Akku
*EKW-09i

Für komplette Mobilität und
Verwendung in Gebieten mit
unzuverlässiger Stromversorgung



Transportkoffer
CC-EKEWi



Technische Daten der Baureihe EK-i/EW-i

	EK-120i	EK-200i	EK-300i	EK-410i	EK-610i	EK-600i	EK-1200i	EK-2000i	EK-3000i	EK-4100i	EK-6100i
Gramm (g)	120 x 0,01	200 x 0,01	300 x 0,01	400 x 0,01	600 x 0,01	600 x 0,1	1200 x 0,1	2000 x 0,1	3000 x 0,1	4000 x 0,1	6000 x 0,1
Dezimal-Unze (av/oz)	4,2330 x 0,0005	7,0550 x 0,0005	10,5820 x 0,0005	14,110 x 0,001	21,164 x 0,001	21,165 x 0,005	42,330 x 0,005	70,550 x 0,005	105,820 x 0,005	141,10 x 0,01	211,64 x 0,01
Dezimal-Pfund (av/lb)	—	—	—	0,8818 x 0,0001	1,3228 x 0,0001	1,3230 x 0,0005	2,6455 x 0,0005	4,4090 x 0,0005	6,6140 x 0,0005	8,818 x 0,001	13,228 x 0,001
Feinunze (ozt)	3,8580 x 0,0005	6,4300 x 0,0005	9,6450 x 0,0005	12,860 x 0,001	19,290 x 0,001	19,290 x 0,005	38,580 x 0,005	64,300 x 0,005	96,450 x 0,005	128,60 x 0,01	192,90 x 0,01
Pennyweight (dwt)	77,16 x 0,01	128,60 x 0,01	192,90 x 0,01	257,21 x 0,01	385,81 x 0,01	385,8 x 0,1	771,6 x 0,1	1286,0 x 0,1	1929,0 x 0,1	2572,1 x 0,1	3858,1 x 0,1
Karat (ct)	600,00 x 0,05	1000,00 x 0,05	1500,00 x 0,05	2000,0 x 0,1	3000,0 x 0,1	3000,0 x 0,5	6000,0 x 0,5	10000,0 x 0,5	15000,0 x 0,5	20000 x 1	30000 x 1
Momme (mom)	32,000 x 0,005	53,335 x 0,005	80,000 x 0,005	106,665 x 0,005	160,000 x 0,005	160,00 x 0,05	320,00 x 0,05	533,35 x 0,05	800,00 x 0,05	1066,65 x 0,05	1600,00 x 0,05
Grain-Einheit (GN)	1851,8 x 0,2	3086,4 x 0,2	4629,8 x 0,2	6173,0 x 0,2	9259,4 x 0,2	9260 x 2	18518 x 2	30864 x 2	46298 x 2	61730 x 2	92594 x 2
Tael (H.K. General)(tl)	3,1745 x 0,0005	5,2910 x 0,0005	7,9365 x 0,0005	10,5820 x 0,0005	15,8735 x 0,0005	15,875 x 0,005	31,745 x 0,005	52,910 x 0,005	79,365 x 0,005	105,820 x 0,005	158,735 x 0,005
Zählmodus	Max. Zählung	12.000Stk.	20.000Stk.	30.000Stk.	40.000Stk.	60.000Stk.	6.000Stk.	12.000Stk.	20.000Stk.	30.000Stk.	60.000Stk.
	Min. Einheitsgewicht	0,01g					0,1g				
Prozentmodus	Anzahl der Muster	5, 10, 25, 50 oder 100 Stück									
	Min. Teilung	0,1%									
Lineartät	Min. 100% Gewicht	1g					10g				
	Lineartät	± 0,01g		± 0,02g			± 0,1g			± 0,2g	
Wiederholbarkeit/Std. Abw.	0,01g										
Empfindlichkeitsverschiebung	±20ppm/°C (10°C~30°C/50°F~86°F)										
Display-Typ	7-Segment-LCD mit Beleuchtung (Zeichenhöhe 16mm)										
Display-Auffrischung	10 Mal/Sekunde										
Waagschalengröße (B) x (T)	Ø110mm / 4,3Zoll					133 x 170mm / 5,2 x 6,7Zoll					
Physikalische Abmessungen (mm)	190(B) x 218(T) x 55(H)					190(B) x 218(T) x 53(H)					
Physikalische Abmessungen (Zoll)	7,5(B) x 8,6(T) x 2,2(H)					7,5(B) x 8,6(T) x 2,1(H)					
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C~40°C/14°F~104°F, weniger als 85% Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)										
Gewicht (ca.)	1,1kg					1,5kg					
Kalibrierungsmasse (Vorgabeinstellung)	120g	200g	300g	400g	600g	600g	1200g	2000g	3000g	4000g	6000g
Energieversorgung	Netzteil oder Ni-MH-Akku (Option)										
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Netzteil										

	EK-6000i	EK-12Ki	EW-150i-EC		EW-1500i-EC			EW-12Ki-EC		
Gramm (g)	6000 x 1	12000 x 1	60 x 0,02	150 x 0,05	300 x 0,1	600 x 0,2	1500 x 0,5	3000 x 1	6000 x 2	12000 x 5
Dezimal-Unze (av/oz)	211,65 x 0,05	423,30 x 0,05	2,116 x 0,001	5,292 x 0,002	10,580 x 0,005	21,16 x 0,01	52,92 x 0,02	105,80 x 0,05	211,6 x 0,1	423,2 x 0,2
Dezimal-Pfund (av/lb)	13,230 x 0,005	26,455 x 0,005	—	—	0,6615 x 0,0005	1,323 x 0,001	3,306 x 0,002	6,615 x 0,005	13,23 x 0,01	26,46 x 0,02
Feinunze (ozt)	192,90 x 0,05	385,80 x 0,05	1,929 x 0,001	4,822 x 0,002	9,645 x 0,005	19,29 x 0,01	48,22 x 0,02	96,45 x 0,05	192,9 x 0,1	385,8 x 0,2
Pennyweight (dwt)	3858 x 1	7716 x 1	38,58 x 0,02	96,45 x 0,05	192,9 x 0,1	385,8 x 0,2	964,5 x 0,5	1929 x 1	3858 x 2	7716 x 5
Karat (ct)	—	—	300,0 x 0,1	750,0 x 0,2	1500,0 x 0,5	3000 x 1	7500 x 2	—	—	—
Momme (mom)	1600,0 x 0,5	3200,0 x 0,5	16,00 x 0,01	40,00 x 0,02	80,00 x 0,05	160,0 x 0,1	400 x 0,2	800 x 0,5	1600 x 1	3200 x 2
Grain-Einheit (GN)	—	—	926,0 x 0,5	2315 x 1	4630 x 2	9260 x 5	23150 x 10	—	—	—
Tael (H.K. General)(tl)	158,75 x 0,05	317,45 x 0,05	1,587 x 0,001	3,968 x 0,002	7,935 x 0,005	15,87 x 0,01	39,68 x 0,02	79,35 x 0,05	158,7 x 0,1	317,4 x 0,2
Zählmodus	Max. Zählung	6.000Stk.	12.000Stk.	15.000Stk.		15.000Stk.			12.000Stk.	
	Min. Einheitsgewicht	1g		0,01g		0,1g			1g	
Prozentmodus	Anzahl der Muster	5, 10, 25, 50 oder 100 Stück								
	Min. Teilung	0,1%								
Lineartät	Min. 100% Gewicht	100g	1g		10g			100g		
	Lineartät	± 1g	± 0,02g	± 0,05g	± 0,1g	± 0,2g	± 0,5g	± 1g	± 2g	± 5g
Wiederholbarkeit/Std. Abw.	1g	0,02g	0,05g	0,1g	0,2g	0,5g	1g	2g	5g	
Empfindlichkeitsverschiebung	±20ppm/°C (10°C~30°C/50°F~86°F)									
Display-Typ	7-Segment-LCD mit Beleuchtung (Zeichenhöhe 16mm)									
Display-Auffrischung	10 Mal/Sekunde									
Waagschalengröße (B) x (T)	133 x 170mm / 5,2 x 6,7Zoll		Ø110mm / 4,3Zoll			133 x 170mm / 5,2 x 6,7Zoll				
Physikalische Abmessungen (mm)	190(B) x 218(T) x 53(H)		190(B) x 218(T) x 55(H)			190(B) x 218(T) x 53(H)				
Physikalische Abmessungen (Zoll)	7,5(B) x 8,6(T) x 2,1(H)		7,5(B) x 8,6(T) x 2,2(H)			7,5(B) x 8,6(T) x 2,1(H)				
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°C~40°C/14°F~104°F, weniger als 85% Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)									
Gewicht (ca.)	1,5kg		1,1kg			1,5kg			1,5kg	
Kalibrierungsmasse (Vorgabeinstellung)	6000g	12kg	150g			1500g			12kg	
Energieversorgung	Netzteil oder Ni-MH-Akku (Option)									
Standardzubehör	Bedienungsanleitung, Netzteil									

Änderungen im Sinne der technischen Verbesserung bleiben vorbehalten.
Einige Funktionen stehen möglicherweise bei EC-Modellen nicht zur Verfügung.

Option

- EKW-04i*** Komparator/Relais-Ausgang
- EKW-07i** Unterflurhaken (nur für EK-4100i/6100i/6000i/12Ki, EW-12Ki)
- EKW-09i*** Akku (Ni-MH)
- CC-EKEWi** Tragekoffer
- * EKW-04i und EKW-09i können nicht gleichzeitig verwendet werden.
Wählen Sie eine davon.

Zubehör

- AD-812B** Punktmatrix-Kompaktdrucker
- AD-8920** Externes Display
- AD-8922** Fernbedienung
- AD-1683** Statik-Eliminator
- AX-3005824-5S** Schutzabdeckung (5 Stk.)
- MCP8810-118** Thermaldrucker
- MCP8810-118-S** Statistischer Thermaldrucker

